


更衣室・ジム・スタジオ・シューズBOX・トイレ… あらゆる場所で消臭・除菌に活躍!!

SHARP プラズマクラスター空気清浄機



棚置き



壁掛け

大スペースの空気を効率よくきれいに!! 低消費電力と低騒音設計で毎日快適に使えます。

■壁掛け / 棚置き兼用型 プラズマクラスター空気清浄機 FU-M1000

プラズマクラスター-25000*

メーカー希望小売価格: 180,000 円 + 税

適用面積: プラズマクラスター: 約35㎡用 (約 21 畳)

空気清浄: ~66㎡ (40 畳)

操作: ワイヤレスリモコン


電源: AC100V 50Hz/60Hz

フィルター: プレフィルター・集じんフィルター・脱臭フィルター

寸法: w1,124*d190*h390

重量: 約12kg

電源コード: 約 2.5m



細かなホコリもキャッチする
HEPA フィルターを搭載

約2年間で
お手入れ / 交換
不要

約2年間で
お手入れ / 交換
不要

微細なホコリをキャッチする

集じんフィルター (HEPA フィルター)*1

強力にニオイをとる

脱臭フィルター

プレフィルター

*1 0.3μm (マイクローメートル) の粒子を 99.97% 以上集めるフィルターです。
*2 1日にたばこの煙 10 本相当の粉塵を吸った場合、集じん能力が初期の 50% になるまでの時間を目安としています。
*3 1日にたばこの煙 10 本相当の粉塵を吸った場合、脱臭能力が初期の 50% になるまでの時間を目安としています。

年間電気代: 約 1,890 円 / 運転音: 25dB

風量「静音」運転時 / 電気料金目安単価 27 円 / kWh で算出

広い空間の空質向上やニオイ対策に!!
高濃度プラズマクラスターをたっぷり放出し、空間を快適に保ちます。



広い空間に
高濃度プラズマクラスターを
たっぷり放出

ツインの
ファン&モーターによる
静音設計

トンボの羽を応用した
ネイチャーファン

0.01mm 程度の空気の流が形成され、
摩擦抵抗が少ない
スムーズな風の流れをつくる。

(イメージ図)



* CADR (Clean Air Delivery Rate / クリーンエア供給率) とは、
AHAM (米国家電製品協会) が定める基準を満たす空気清浄機が
提供できる空気量を表す指標で、空気清浄機の性能を示す基準。

■床置き型 プラズマクラスター空気清浄機 FU-M1400

プラズマクラスター-25000*

メーカー希望小売価格

240,000 円 + 税

適用面積:

プラズマクラスター: 約65㎡用 (約 39 畳)

空気清浄: ~107㎡ (65 畳)

電源: AC100V 50Hz/60Hz

フィルター:

静電気 HEPA フィルター & 高性能脱臭フィルター

寸法: w549*d327*h818

重量: 約21kg

電源コード: 約 3m

- プラズマクラスター空気清浄機本体で「PM2.5」に対応します。
- 微細な粒子やさまざまなニオイをしっかりとキャッチする高性能
フィルターを搭載

0.1 ~ 2.5μm の粒子を 99% キャッチ



ダブル
回転

静電 HEPA フィルター

高性能脱臭フィルター

静電 HEPA フィルター

高性能脱臭フィルター

静電 HEPA フィルター

高性能脱臭フィルター

静電 HEPA フィルター

高性能脱臭フィルター

静電 HEPA フィルター

高性能脱臭フィルター

静電 HEPA フィルター

高性能脱臭フィルター

静電 HEPA フィルター

高性能脱臭フィルター

静電 HEPA フィルター

高性能脱臭フィルター

静電 HEPA フィルター

高性能脱臭フィルター

静電 HEPA フィルター

高性能脱臭フィルター

静電 HEPA フィルター

高性能脱臭フィルター

静電 HEPA フィルター

高性能脱臭フィルター

静電 HEPA フィルター

高性能脱臭フィルター

● 静音設計
運転音: 26dB
(静音運転時)
(強運転時: 35dB)

● プレフィルターは自動掃除。
大きなホコリを入口でブロック、集めたホコリは抗菌
ダストボックスに回収。ゴミ捨て時はランプでお知らせ。
ゴミ捨て目安は約6ヶ月に1回

株式会社 ジェイエスエス

〒550-0001 大阪府大阪市西区土佐堀 1-4-11

HP: <http://www.jss-group.co.jp>

日本スイングクラブ協会 賛助会員

東証上場: 証券コード6074



お問合せ

☎

06-6449-6128

(株)ジェイエスエス本社 商品部直通

FAX. 06-6449-6138

e-mail: jss6128@jss-group.co.jp

お気軽に
お電話ください。